


Miniatur-Topfbürste mit Schaft



ArtNr. 430873

Miniatur-Flächenbürsten STBK mit 3 x 37 mm Schaft Drm 18 mm Schleifborsten SIC gewellt K320 / 0.55 mm Besatzhöhe 6 mm



Eigenschaften

Technische Daten

Artikelbezeichnung ERP	Miniatur-Flächenbürsten STBK mit 3 x 37 mm Schaft Drm 18 mm Schleifborsten SIC gewellt K320 / 0.55 mm Besatzhöhe 6 mm
Gesamthöhe [GH]	51 mm
Besatzhöhe [H]	6 mm
Korn	K320
Besatzmaterial DRM	0.55 mm
Netto-Gewicht	0.004 kg
Besatzbreite [A]	2 mm
Schaftdurchmesser [SD]	3 mm
Schaftlänge [LS]	37 mm
RPM max.	15000
Bürstendurchmesser [D]	18 mm
Anzahl Reihen [RZ]	-
Rohr DRM [R]	- mm
Besatzmaterial	SIC
Besatzmaterial Form	gewellt
Artikelgruppenbezeichnung	Flächenbürsten STBK

Bestelldaten

ArtNr	430873
EAN	4017359489925
Warennummer	96035000
Verpackungseinheit	10 Stk./pcs./ud.
PEFC	Nein
Ursprungsland	D

Marketing

Anwendende Industrien	Handwerk Metallverarbeitende Industrie
Anwendung	Entgraten Entlacken Entrosten Entschlacken Entzundern Kantenverrundung Polieren Reinigen Schleifen Schweißnahtbearbeitung Strukturieren
Anwendungsbeschreibung	Die Miniatur-Topfbürste wird zum Reinigen und Polieren, zum Bearbeiten von Schweißnähten, Entgraten, Kantenverrunden, Schleifen, Strukturieren, Entrosten, Entlacken, Entschlacken und Entzundern verwendet.
Artikelbezeichnung Marketing	Miniatur-Topfbürste mit Schaft
Auf Lager laut Katalog	Nein
Katalogseite	91
Produktbeschreibung kurz	Miniatur-Topfbürste mit 18 mm Durchmesser, Schaft mit 3 mm Durchmesser und Schleifborsten mit Siliziumcarbidkorn K 320-Besatz

Produktbeschreibung lang

Die Miniatur-Topfbürste wird zum Polieren, Reinigen, Kantenverrunden oder Entgraten kleinflächiger Oberflächen und Werkstücke verwendet. Mit ihr werden Metalloberflächen, Stahl, Aluminium, Guss, Kunststoff, Stein oder Holz bearbeitet. Mit der Miniaturtopfbürste können beispielsweise kleine Schweißnähte und Lötstellen von Schlacke und Zunder befreit werden. Typische Einsatzbereiche sind Präzisionswerkzeuge, Feinmechanik, Elektronische Komponenten, Pneumatik und Hydraulik. Die hochwertigen Schleifborsten mit Siliziumcarbid erfüllen diese besonderen Anforderungen. Die Miniaturbürste kann mit ihrem Schaftdurchmesser von 3 mm in Handschleifer eingespannt werden. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft in Metallverarbeitenden Industrie- und Handwerksbetrieben, Präzisionswerkzeugen, Feinmechanik, Pneumatik und Hydraulik eingesetzt.

Schlagworte

Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entschlacken | Entzundern | Kantenverrundung | Polieren | Reinigen | Schleifen | Schweißnahtbearbeitung | Strukturieren | Aluminium | Beton | Edelstahl | Gusseisen | Holz | Kunststoff | Stahl | Schleifborsten | SIC | Topfbürste | Miniaturbürste | Schaft

Zu bearbeitende Oberfläche

Aluminium | Beton | Edelstahl | Gusseisen | Holz | Kunststoff | Stahl

Beschreibung

Miniaturbürsten

Miniaturbürsten von LESSMANN sind geeignet zum Polieren, Reinigen oder Entgraten kleinflächiger Oberflächen oder Werkstücke. Sie können beispielsweise kleine Schweißnähte und Lötstellen von Schlacke und Zunder befreien. Miniaturbürsten bearbeiten Metalloberflächen, Stähle, Aluminium, Guss, Kunststoff, Stein oder Holz. Auf Grund ihrer Größe sind sie ideal zur Bearbeitung von Präzisionswerkzeugen oder elektronischen Komponenten, sowie zum Einsatz in der Feinmechanik, Pneumatik oder Hydraulik. Üblicherweise werden diese Bürsten in einem Handschleifer eingesetzt.